



# ZUBEHÖR

## FÜR HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml

**PRODUKTVIDEO:**


### ANSATZROHRE

Der Applikator verfügt über ein einheitliches Vorderteil, an welchem sowohl verschiedene Ansatzrohre für Drenchen und Pour-On, als auch ein Luer Lock Ansatz für Injektionskanülen angebracht werden können.

Dieses einheitliche Vorderteil findet in einem Großteil der HSW Applikatoren Anwendung, sodass die Aufsätze zwischen diesen getauscht werden können (z.B. HSW ECO-MATIC® 6ml / 10ml, HSW ECO-MATIC® DRENCHER 12,5ml / 30ml, HSW DRENCH-MATIC®).

**a) Drench Ansatzrohr (14 cm)**

**Art.nr.: 3600005605**

**b) Drench Ansatzrohr (11 cm)**

**Art.nr.: 3600003605**

**c) Pour-On Ansatzrohr**

**Art.nr.: 8300016387**

**d) Luer-Lock Ansatz**

**Art.nr.: 3600030619**

**e) Ansatzrohr gerade, Metall (Flachstrahldüse)**

**Art.nr.: 8300006381**



**f) Ansatzrohr gerade, Plastik (Flachstrahldüse)**

**Art.nr.: 8300030096**

**g) Drench Ansatzrohr (7,5 cm)**

**Art.nr.: 8300060734**

### ADAPTER FÜR BACK BOTTLE MOUNT - VERSION



**h) Universalflaschenhalter weiß Ø 20mm**

**Art.Nr.: 8300024134**

**i) Universalflaschenhalter blau Ø 30mm**

**Art.Nr.: 8300024136**

**j) Universalflaschenhalter grün Ø 33mm**

**Art.Nr.: 8300024137**

**k) Gewindeflaschenadapter**


**Art.Nr.: 8300016988**

**l) Schlauchadapter**

**Art.Nr.: 8300035585**

## FLASCHENANSCHLÜSSE

- m) Draw-Off Cap weiß Ø 20 mm  
Art.nr.: 3600000020
- n) Draw-Off Cap blau Ø 30 mm  
Art.nr.: 3600000030
- o) Draw-Off Cap grün Ø 33 mm  
Art.nr.: 3600000033



## HSW FLASCHENHALTER

- Armmodell für Flaschen 50 ml - 100 ml  
Art.nr.: 8300027748
- Armmodell für Flaschen 250 ml  
Art.nr.: 8300027749
- Armmodell für Flaschen 500 ml - 1000 ml  
Art.nr.: 8300027747
- Gürtel bzw. hängendes Modell\*  
für Flaschen 50 ml - 100 ml  
Art.nr.: 8300027746
- Gürtel bzw. hängendes Modell\*  
für Flaschen 250 ml  
Art.nr.: 8300027750
- Gürtel bzw. hängendes Modell\*  
für Flaschen 500 ml – 1000 ml  
Art.nr.: 8300027751



\*Gürtel bzw. hängendes Modell kann wie gezeigt am Gürtel befestigt werden oder um den Hals bzw. an der Schulter getragen werden.

## Folgendes Zubehör ist bereits im Produkt-Lieferumfang enthalten:

| Artikelnummer | Name  | Enthaltenes Zubehör  |
|---------------|---|--|
| 8300059185    | HSW ECO-MATIC® 6ml Injektor<br>Back Bottle Mount Universal  | Luer-Lock Ansatz: 3600030619<br>Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300024134, 8300024136, 8300024137 |
| 8300059187    | HSW ECO-MATIC® 10ml Injektor<br>Back Bottle Mount Universal | Luer-Lock Ansatz: 3600030619<br>Universalflaschenhalter Ø 20mm, Ø 30mm, Ø 33mm: 8300024134, 8300024136, 8300024137 |
| 8300059213    | HSW ECO-MATIC® 6ml Drencher<br>Schlauchversion              | Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605  |
| 8300059215    | HSW ECO-MATIC® 10ml Drencher<br>Schlauchversion             | Drench Ansatzrohr (11 cm): 3600003605  |